

Garant GRIDLINE

Utdragshylla 75 kg, 36×20G, inbyggnadshöjd: 75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930764 75
GTIN	4067263125747
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Utdragshylla **100 % utdragbar**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för frånkopplingsmoduler med spår.

leveransinnehåll:

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

OBS!:

Inte lämplig för montering i rullbara stommar.

Teknisk beskrivning

vikt	13,85 kg
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
inbyggnadshöjd	75 mm
Användningsområde	Verktygsskåp
Effektiv bredd i G	36
Lådornas effektiva yta i G	36×20
Effektivt djup i G	20
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x20G
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	500 mm
Produktslag	Utdragshylla