

Garant GRIDLINE

Slagdörrsats, Utdragslådbredd 26G, Höjd inkl. ram: 1200mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935710 1200
GTIN	4067263130062
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringssatsen består av två framåtöppnade dörrar, två sidoskenor och två anslagslister. Hyllstallsfälten bakom svängdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Dörrar kan levereras i mellanliggande höjder. Pris på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ramdjup	80 mm
effektiv höjd	1100 mm
Användningsområde	Lådställ
Höjd inkl. ram	1200 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslådbredd 26G
Produktslag	Slagdörr