

Garant GRIDLINE

**Slagdörrsats, Utdragslådbredd 26G, Höjd inkl. ram: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	935710 1500
GTIN	4067263130079
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringssatsen består av två framåtöppnade dörrar, två sidoskenor och två anslagslister. Hyllstallsfälten bakom svängdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Dörrar kan levereras i mellanliggande höjder. Pris på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Användningsområde	Lådställ
effektiv höjd	1400 mm
ramdjup	80 mm
Höjd inkl. ram	1500 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslådbredd 26G
Produktslag	Slagdörr