


Garant GRIDLINE

Hylla slitsad, Fronthöjd: 100mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935141 100
GTIN	4067263130031
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan. Krävs alltid när man installerar slagdörrar/skjutdörrar i kombination med utdragslådor. Detta är nödvändigt eftersom 50 mm ned till och upp till behöver användas som anslag för slagdörrs-/skjutdörrs-tillbyggnaden. **Bärförmåga 200 kg.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

- Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylindrlås i täckplåten.
- 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.

Teknisk beskrivning

Hylla utförande	fast monterad hylla
Hylla utförande	rak hylla
Hylla utförande	slitsad hylla
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
Fronthöjd	100 mm
Användningsområde	Lådställ

Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd	953 mm
Djup	675 mm
bredd i G	36
djup i G	24
Produktslag	Hylla