


Garant GRIDLINE

Hylla slitsad, Fronthöjd: 100mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935121 100
GTIN	4067263130017
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan. Krävs alltid när man installerar slagdörrar/skjutdörrar i kombination med utdragslådor. Detta är nödvändigt eftersom 50 mm ned till och upp till behöver användas som anslag för slagdörrs-/skjutdörrs-tillbyggnaden. **Bärförmåga 200 kg.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

- Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.
- 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.

Teknisk beskrivning

Fronthöjd	100 mm
Hylla utförande	fast monterad hylla
Hylla utförande	rak hylla
Hylla utförande	slitsad hylla
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
Materialtjocklek	1,2 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd	953 mm
Djup	575 mm
bredd i G	36
djup i G	20
Produktslag	Hylla