

Garant GRIDLINE

Utdragshylla 75 kg, 26×24G, inbyggnadshöjd: 75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931184 75
GTIN	4067263126027
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Utdragshylla **100 % utdragbar**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för fränkopplingsmoduler med spår.

Passar till:

Tillbehörsskåp 30 × 28G.

leveransinnehåll:

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

OBS!:

Inte lämplig för montering i rullbara stommar.

Teknisk beskrivning

inbyggnadshöjd	75 mm
Effektivt djup i G	24
Lådornas effektiva yta i G	26×24
vikt	13,8 kg
Användningsområde	Verktygsskåp
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Effektiv bredd i G	26
Materialtjocklek	1,2 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	600 mm
Produktslag	Utdragshylla