



## Kraftform Kompakt VDE-sortiment, Antal delar: 18



### Beställningsdata

Ordernummer	667262 18
GTIN	4013288229991
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftform**-handtag med 154 mm långa **utbytesklingor (inklusive elskåpsnycklar)** **helisolerade upp till 1000 V** enligt **SS EN 6000 / VDE 0682-201** och en spänningsprovare (upp till 250 V enligt VDE 0680/6) i en stabil vikbar textilväska med kardborrbandslås och bältesögla.

#### Fördel:

"Take it Easy"-verktygsguide med färgkoder efter profiler – **gör att du hittar enkelt och snabbt.**

#### Innehåll:

spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klingor för Phillips: PH1 och PH2

pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2

Phillips/spår-klinga (kombinerad profil): PH/S1 och PH/S2 (kombiprofil)

Pozidriv/spår-klinga (kombinerad profil): PZ/S1 och PZ/S2 (kombiprofil)

Fyrkant: 8 mm och 1/4 tum (89 mm lång)

Trekant: 9 mm (89 mm lång)

Rund med vingar: (89 mm lång)

Spänningsprovare nr 665030: Strl. 3

Kraftformhandtag för bytesklingor nr 667411: Strl. 1

### Teknisk beskrivning

Antal delar	18
-------------	----

Drivprofil	Nyckel med dubbelax
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Phillips/Schlitz
tillverkarens beteckning	KK VDE 18 Universal 1
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vridbar kåpa	nej
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Kraftformhandtag VDE separat Typ 1	667411 1
------------------------------------	----------