

**KOMET® finborrenhet M302, Typ: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	238310 20
GTIN	4047109082366
Artikelklass	24J

**Beskrivning****Utförande:**

Till detta passar: nr 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M och 268878 BK8425.

**OBS!:**

**Används tillsammans med passande arborrhuvud B301.** Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

**Teknisk beskrivning**

passar till arborrhuvud nr 238301	39 och 44
ISO-kod vändskär	TO.X 06T1..
Skruvsats för vändskär	239653 6IP
Grovjusterområde S	3,5 mm
Utvändig diameter D <sub>1</sub>	12 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	37,5 mm
Produktslag	Spindelverktyg

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil  
6IP

674252 6IP

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd  
50 mm

659874 50

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP

239653 6IP