

Garant**Skruvdragarsortiment med utbytesklingor, Antal delar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	667533 10
GTIN	4067263129929
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer.

Dubbelklinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Förkromad yta, svarta spetsar. Svarta måttnoggranna spetsar.

Innehåll:

Klingor för skåra: 0,8×4/0,6×3,5 mm; 1,2×6/1×5 mm

Klinga för Phillips: strl 1 / strl 2

Klinga för Pozidriv: strl 1 / strl 2

bits för Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Klingor för sexkant: 2,5/3 mm; 4/5 mm

Bitshållare: 1 St.

2K-handtag: 1 St.

leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
------------	-----------------

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv skruvdragare
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar	10
Material handtag	2K-Haptoprene
Vridbar kåpa	nej
Spärrfunktion	nej
Det finns en brotschklinga	nej
Teleskophandtag	nej
Produktslag	Skruvmejslar