

**KOMET® finborrenhet M302, Typ: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	238310 30
GTIN	4047109082373
Artikelklass	24J

**Beskrivning****Utförande:**

Till detta bassar: nr 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 och 268887 K10.

**OBS!:**

**Används tillsammans med passande arborrhuvud B301.** Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	239653 8IP3
ISO-kod vändskär	TO.X 0902..
passar till arborrhuvud nr 238301	47; 56
Grovjusterområde S	5 mm
Utvändig diameter D <sub>1</sub>	16 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	45 mm
Produktslag	Spindelverktyg

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil  
8IP

674252 8IP

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP3

239653 8IP3

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd  
50 mm

659874 50