

**KOMET® finborrenhet M302, Typ: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	238310 40
GTIN	4047109082380
Artikelklass	24J

Beskrivning**Utförande:**

Till detta bassar: nr 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 och 268887 K10.

OBS!:

Används tillsammans med passande arborrhuvud B301. Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TO.X 0902..
Skruvsats förvändskär	239653 8IP7
passar till arborrhuvud nr 238301	58; 70
Grovjusterområde S	7 mm
Utvändig diameter D ₁	20 mm
Effektiv längd L ₁	56 mm
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP

674252 8IP

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP7

239653 8IP7

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50