

**KOMET® finborrenhet M302, Typ: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	238310 50
GTIN	4047109082397
Artikelklass	24J

Beskrivning**Utförande:**

Till detta passar: nr 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M och 268888 BK8425.

OBS!:

Används tillsammans med passande arborrhuvud B301. Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	239653 10IP
passar till arborrhuvud nr 238301	79 och 93
ISO-kod vändskär	TO.X 1403..
Grovjusterområde S	8 mm
Utvändig diameter D ₁	25 mm
Effektiv längd L ₁	77,5 mm
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 10IP	239653 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP