

**KOMET® finborrenhet M302, Typ: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	238310 60
GTIN	4047109082403
Artikelklass	24J

**Beskrivning****Utförande:**

Till detta passar: nr 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M och 268888 BK8425.

**OBS!:**

**Används tillsammans med passande arborrhuvud B301.** Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	239653 10IP
passar till arborrhuvud nr 238301	100; 120
ISO-kod vändskär	TO.X 1403..
Grovjusterområde S	11 mm
Utvändig diameter D <sub>1</sub>	32 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	97 mm
Produktslag	Spindelverktyg

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 10IP	239653 10IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8