

**Garant****SNGA 120408, KB7205, användningsområde: HART**

## Beställningsdata

Ordernummer	255729 HART
GTIN	4045197511539
Artikelklass	21H

## Beskrivning

### Utförande:

Förstklassiga, mycket värmehållfasta keramikmaterial för tillförlitlig användning i svårbearbetade och hårda material.

**KB 7205:** Belagd aluminiumoxid-titankarbid-keramik för bearbetning av hårda material upp till 68 HRC.

Hörnradi: 0,8 mm

Sort: KB7205

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/v

Eggutförande: 0,2 mm×25°

## Teknisk beskrivning

Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
användningsområde	HÅRD
Matning $f$	0,05 - 0,15 mm/v

Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Eggutförande	0,2 mm×25°
Sort	KB7205
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
ISO-kod vändskär	SNGA 120408
Antal byten/skär	8
Produktnamnsattribut	KB7205
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	250 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	210 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	180 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	250 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		