



Litiumjonbattericell återuppladdningsbar, Typ: AA2000



Beställningsdata

Ordernummer	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Högkvalitativt ANSMANN-litiumbatteri micro AA med säkerhetskort för hög säkerhet och integrerat Type-C-laddningsuttag.

Det integrerade säkerhetskortet skyddar mot överladdning, överbelastning, kortslutning och djupurladdning. Enkel laddning av batteriet med en kommersiellt tillgänglig Type-C-laddningskabel. För strömförsörjning kan en dator, en powerbank eller en USB-nätdel (5V) användas. Batteriet kan också laddas med en litiumladdare (max. 2,6 A laddningsström). Lysdiod för laddningsnivå på pluspolen. Blinkar rött under laddning. När batteriet är fulladdat lyser den med fast rött sken. Max. kontinuerlig urladdningsström 0,5 A, energivärde 0,74 Wh.

leveransinnehåll:

4x mignon AA litium-jon-batteri typ 2000 + 4-i-1 Type C-kabel.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	1800 mAh
återuppladdningsbar	ja
Batterityp	Mignon, AA

kemisk struktur	Litiumjon
Antal ingående batterier	4
Batterispänning	1,5 V
Internationellt utförande	LR6
Produktslag	Akkumulator