



Litiumjonbattericell återuppladdningsbar, Typ: AAA500



Beställningsdata

Ordernummer	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Högkvalitativt ANSMANN-litiumbatteri micro AAA med säkerhetskort för hög säkerhet och integrerat Type-C-laddningsuttag. Det integrerade säkerhetskortet skyddar mot överladdning, överbelastning, kortslutning och djupurladdning. Enkel laddning av batteriet med en kommersiellt tillgänglig Type-C-laddningskabel. För strömförsörjning kan en dator, en powerbank eller en USB-nätdel (5V) användas. Batteriet kan också laddas med en litiumladdare (max. 2,6 A laddningsström). Lysdiod för laddningsnivå på pluspolen. Blinkar rött under laddning. När batteriet är fulladdat lyser den med fast rött sken. Max. kontinuerlig urladdningsström 2 A, energivärde 3,26 Wh.

leveransinnehåll:

4x micro AAA litium-jon-batteri typ 500 + 4-i-1 Type C-kabel.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	1,5 V
återuppladdningsbar	ja
kemisk struktur	Litiumjon

Batterityp	Micro, AAA
batterikapacitet	400 mAh
Antal ingående batterier	4
Internationellt utförande	LR3
Produktslag	Akkumulator