

**KOMET® finregleringshuvud B301, Ø Dmin: 44mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238301 44
GTIN	4047109005686
Artikelklass	24B

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.

Den minsta justeringen är 0,002 mm i Ø med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreggen.

Användningsdata:

För arborning med diameter från 29,5 till 121 mm.

Finsvarvenheten kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

OBS!:

Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

Teknisk beskrivning

användning	238310 20
ABS® skaftdiameter D _s	32
Minimidiameter D _{min}	44
Utkragningslängd L ₁	60 mm
Klämskruvsats	249900 SW4/10
Spindelområde Ø	44 - 50 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborring

Borranvändning	Snedställt borrhult
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® finborrenhetM302 Typ 20	238310 20
--------------------------------	-----------