

**Garant****CNGA 120412, KB7205, användningsområde: HART**

### Beställningsdata

Ordernummer	255711 HART
GTIN	4045197511454
Artikelklass	21H

### Beskrivning

**Utförande:**

Förstklassiga, mycket värmehållfasta keramikmaterial för tillförlitlig användning i svårbearbetade och hårda material.

**KB 7205:** Belagd aluminiumoxid-titankarbid-keramik för bearbetning av hårda material upp till 68 HRC.

Sort: KB7205

Eggutförande: 0,2 mm×25°

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/v

### Teknisk beskrivning

användningsområde	HÅRD
Matning $f$	0,05 - 0,15 mm/v
Hörradie	1,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,9 mm

Eggutförande	0,2 mm×25°
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	KB7205
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
ISO-kod vändskär	CNGA 120412
Antal byten/skär	4
Produktnamnsattribut	KB7205
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	250 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	210 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	180 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	250 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		