

Garant GRIDLINE

**Utdrag för hängande gods 200 kg, 26×24G, Typ: 90****Beställningsdata**

Ordernummer	998263 90
GTIN	4067263136040
Artikelklass	91R

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragbar med **100 % hel utdragning och differentialutdragning**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 100 mm. Med 5 tvärrör. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Med enhands enkellådupplåsning.

**Passar till:**

Lådhyllsystem, containerutrustning.

**leveransinnehåll:**

Utdrag komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

**OBS!:**

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem.

**Teknisk beskrivning**

Användningsområde	Containerutrustning
Effektiv bredd i G	26
Effektivt djup i G	24
Lådor med individuell låsning	Enhands
inbyggnadshöjd	90 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
vikt	32 kg

bärförmåga totalt	200 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100
Höjdställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	600 mm
Produktslag	Utdragshylla