

Garant GRIDLINE

**Utdrag för hängande gods 200 kg, 26×20G, Typ: 90****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 998260 90     |
| GTIN         | 4067263136026 |
| Artikelklass | 91R           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragbar med **100 % hel utdragning och differentialutdragning**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 100 mm. Med 4 tvärrör. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Med enhands enkellådupplåsning.

**Passar till:**

Lådhyllsystem, containerutrustning.

**leveransinnehåll:**

Utdrag komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

**OBS!:**

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Lådor med individuell låsning | Enhands             |
| Effektiv bredd i G            | 26                  |
| vikt                          | 31 kg               |
| inbyggnadshöjd                | 90 mm               |
| Effektivt djup i G            | 20                  |
| Lådornas effektiva yta i G    | 26×20               |
| Användningsområde             | Containerutrustning |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| bärförmåga totalt                 | 200 kg  |
| Bärförmåga låda/utdragshylla      | 200 kg  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100   |
| Höjdställning i raster            | 25 mm   |
| Färgval                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut              | 26×20G  |
| invändig bredd                    | 650 mm  |
| effektivt djup                    | 500 mm  |
| Produktslag                       | Utdragshylla  |