

Garant GRIDLINE

Utdrag för hängande gods 200 kg, 36×20G, Typ: 90**Beställningsdata**

Ordernummer	998261 90
GTIN	4067263136033
Artikelklass	91R

Beskrivning**Utförande:**

Utdragbar med **100 % hel utdragning och differentialutdragning**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 100 mm. Med 4 tvärrör. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Med enhands enkellådupplåsning.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

leveransinnehåll:

Utdrag komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

OBS!:

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem.

Teknisk beskrivning

Användningsområde	Containerutrustning
Lådornas effektiva yta i G	36×20
vikt	39 kg
Effektivt djup i G	20
Effektiv bredd i G	36
inbyggnadshöjd	90 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands

bärförmåga totalt	200 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100
Höjdinställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	500 mm
Produktslag	Utdragshylla