

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 29mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 29
GTIN	4047109024502
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

**Användningsdata:**

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermitterent bearbetning).
- För borrhål med tolerans  $\pm 0,2$  mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	87 mm
Antal skär Z	1
Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	29
totallängd L	171 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	111 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Ugröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1