

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 22,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 22,5
GTIN	4047109024670
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermitterent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	69 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-..
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Skaftdiameter D _s	25 mm
Skaftlängd L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	22,5
totallängd L	149 mm
Utkragningslängd L _A	93 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Ugröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP