

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 17,5
GTIN	4047109024380
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

**Användningsdata:**

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermitterent bearbetning).
- För borrhål med tolerans  $\pm 0,2$  mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	54 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-..
Antal skär Z	1
Skaftlängd L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	17.5
för tumdiameter	11/16 tum
totallängd L	134 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	78 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrhutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktlag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP