

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 30
GTIN	4047109024519
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermitterent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	32 mm
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Effektiv längd L ₁	90 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
Skaftlängd L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	30
totallängd L	179 mm
Utkragningslängd L _A	119 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Ugröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP