



Momentskruvdragare med 1/4-tums bitsfäste, med skala och automatisk utlösare, maximalt vridmoment: 30cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659985 30
GTIN	4000896260027
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

- Utmärkt läsbarhet tack vare stor, tydlig sifferdisplay.
- Kort 36-graders utlösningssväng med tydligt hörbar signal.
- Bitshållare (1/4 tum – D 6,3/F 6,3) med snabbblås – snabbt bitsbyte med en hand.
- "Spärrfunktion" med frihjulsmekanism, omkopplingsbar höger · vänster · fast · möjliggör snabbt arbete tack vare smidigt växling vid användning av skruvförband, även i trånga utrymmen
- Utlösningssmekanism tillverkad av höglegerat verktygsstål – lågt slitage.
- Om värdet överskrids, skjuts överbelastningskopplingen ("Slipper") ut.
- Låstillståndet kan enkelt kännas igen med hjälp av låssymboler.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

±6 %.

Teknisk beskrivning

Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Utlösningssväng	mekanisk slirkoppling
visning	analog
momentintervall	2 - 30 cNm
Utlösningssignal	haptisk
Loggbara data	nej

Kalibrering	O1
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
momentintervall	0,02 - 0,3 Nm
Dragriktning	Högerdragning
skalgradering 1 delstreck =	0,2 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	utlösande
Mätteknik	mekanisk
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
mätmetod	Vridmoment
totallängd L	196 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	cNm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/659985-30>