

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 18,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 18,5
GTIN	4047109024663
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

**Användningsdata:**

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans  $\pm 0,2$  mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	57 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-..
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Skaftlängd L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	18,5
totallängd L	137 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	81 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgörpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP