

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 19
GTIN	4047109026018
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-..
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Effektiv längd L_1	57 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	19

för tumdiameter	3/4 tum
totallängd L	123 mm
Utkragningslängd L _A	92 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrarstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2