

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 24,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 24,5
GTIN	4047109026919
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

**Användningsdata:**

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans  $\pm 0,2$  mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
Effektiv längd L <sub>1</sub>	75 mm
Skrivsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-..
Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	24,5
totallängd L	159 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	99 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Ugröpning
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1