

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 31 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 31
GTIN	4047109024526
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermitterent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	93 mm
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	32 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
Skrivsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Skaftlängd L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	31
för tumdiameter	1 7/32 tum
totallängd L	182 mm
Utkragningslängd L _A	122 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktlag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1