

Garant GRIDLINE

Pelarram för låsfäste, Utdragslåda 20G djup, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	998210 2000
GTIN	4067263138624
Artikelklass	91R

Beskrivning**Utförande:**

Stålplåt med stagningar, helsvetsade. De vertikala stödstångerna är försedda med perforeringar på avstånd 25: 25 mm, för att sätta fast lådor, utdragshyllor eller hyllor. Bottenfläns med gängade hylsor för höjjustering och golvförankring. Med hål för montering av fästet för enhands-enkelförregling nr 998290 och 998292.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Golvförankring krävs ovillkorligen på grund av vältrisken!

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Rambredd	53 mm
Användningsområde	Containerutrustning
Höjdställning i raster	25 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslåda 20G djup
Djup	580 mm
Produktslag	Stolpramar