

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 19,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 235505 19,5 |
| GTIN | 4047109026025 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Skruvsats för vändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| ABS® skaftdiameter D_s | 50 mm |
| ISO-kod vändskär | SOEX 060306 18-.. |
| Antal skär Z | 1 |
| Effektiv längd L_1 | 60 mm |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominell Ø D | 19,5 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| totallängd L | 126 mm |
| Utkragningslängd L _A | 95 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | Centrumborr |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | Kryssborrning |
| Borranvändning | Bottenhålsborrning |
| Borranvändning | Urgröpfung |
| Borranvändning | Snedställt borrutlopp |
| Borranvändning | sned förborrning |
| Borranvändning | snedställd borrstart |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm | 211750 1,0 |