

**KOMET® växelbrygga för M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238372 38
GTIN	4047109079786
Artikelklass	24I

Teknisk beskrivning

Grovjusterområde S	6,5 mm
Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	Ø-3,2 mm
maximalt varvtal:	31000 min ⁻¹
Minimidiameter D _{min}	38
höjd H	17,5 mm
Skärhållare	238374 38-50
Spindelområde Ø	38 - 51 mm
Finregleringshuvud	238370 38
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03
Storlek 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed finjusteringshuvud Ø Dmin 38 mm

238370 38