

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 20
GTIN	4047109024410
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	60 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-..
Skaftdiameter D _s	25 mm
Antal skär Z	1
Skaftlängd L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	20
totallängd L	140 mm
Utkragningslängd L _A	84 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Urgörning
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2