

**KOMET® växelbrygga för M03Speed, Ø Dmin: 50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 238372 50 |
| GTIN | 4047109079793 |
| Artikelklass | 24I |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| höjd H | 17,5 mm |
| Minimidiameter D_{min} | 50 |
| Skärhållare | 238374 38-50 |
| Grovjusterområde S | 6,5 mm |
| Spindelområde Ø | 50 - 63 mm |
| Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning | Ø-3,5 mm |
| maximalt varvtal: | 24000 min ⁻¹ |
| Finregleringshuvud | 238370 38 |
| Produktslag | Spindelverktyg |

Tillbehör

KOMET® M03Speed finjusteringshuvud Ø Dmin 38 mm

238370 38

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03
Storlek 38-50

238374 38-50