

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 15
GTIN	4047109090729
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermitterant bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	20 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-..
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Effektiv längd L ₁	45 mm
Skaftlängd L _s	50 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	15
för tumdiameter	19/32 tum
totallängd L	119 mm
Utkragningslängd L _A	69 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrhutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktlag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP