

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 20,5
GTIN	4047109026049
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:**

Med ABS®-skaft.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

**Axialförskjutet borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng =  $D + 0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-..
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Effektiv längd $L_1$	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	20,5

totallängd L	129 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	98 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0