

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 15,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 15,5
GTIN	4047109025967
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-..
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Effektiv längd L_1	48 mm
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	15.5

totallängd L	114 mm
Utkragningslängd L _A	83 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1