

 KOMET**KOMET® fäste, SK 50, ABS® Ø d: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239002 100
GTIN	4047109045224
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

- form AD/B
- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 8000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:**DIN 69871****leveransinnehåll:****Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Teknisk beskrivning

Spirallängd A	115 mm
Försprångslängd L ₁	95 mm
ABS® skaftdiameter D _s	100 mm
fäste	SK 50
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69871
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Invändig	ja
Produktslag	ABS-urtag