

**KOMET® växelbrygga för M03Speed, Ø Dmin: 62mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238372 62
GTIN	4047109077164
Artikelklass	24I

Teknisk beskrivning

Minimidiameter D_{min}	62
Spindelområde Ø	62 - 83 mm
Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	55 mm
höjd H	23 mm
maximalt varvtal:	18500 min ⁻¹
Grovjusterområde S	10 mm
Skärhållare	238374 62-82
Finregleringshuvud	238370 62
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03
Storlek 62-82

238374 62-82

KOMET® M03Speed finjusteringshuvud Ø Dmin 62 mm

238370 62