

**KOMET® växelbrygga för M03Speed, Ø Dmin: 82mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 238372 82 |
| GTIN | 4047109077157 |
| Artikelklass | 24I |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Skärhållare | 238374 62-82 |
| Grovjusterområde S | 10,5 mm |
| Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning | 71 mm |
| Spindelområde Ø | 82 - 103 mm |
| höjd H | 23 mm |
| maximalt varvtal: | 15000 min ⁻¹ |
| Minimidiameter D _{min} | 82 |
| Finregleringshuvud | 238370 62 |
| Produktslag | Spindelverktyg |

Tillbehör

KOMET® M03Speed finjusteringshuvud Ø Dmin 62 mm

238370 62

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03
Storlek 62-82

238374 62-82