

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 26
GTIN	4047109026124
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-..
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	78 mm
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	26

totallängd L	144 mm
Utkragningslängd L _A	113 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1