

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 22
GTIN	4047109024434
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Skaftdiameter D _s	25 mm
Effektiv längd L ₁	66 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-..
Skaftlängd L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	22
totallängd L	146 mm
Utkragningslängd L _A	90 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Urgörpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3