

**KOMET KUB Quatron® vändskärsbör kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 28,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235502 28,5
GTIN	4047109024694
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spånborttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödska, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	87 mm
Skrivsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Skaftdiameter D _s	32 mm
Skaftlängd L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Nominell Ø D	28,5
för tumdiameter	1 1/8 tum
totallängd L	171 mm
Utkragningslängd L _A	111 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8