

**KOMET® växelbrygga för M03Speed, Ø Dmin: 166mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238372 166
GTIN	4047109073807
Artikelklass	24I

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
Minimidiameter D _{min}	166
höjd H	26 mm
Skärhållare	238374 100-166
Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	166 mm
Grovjusterområde S	20,5 mm
Spindelområde Ø	166 - 206 mm
Finregleringshuvud	238370 100
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03
Storlek 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed finjusteringshuvud Ø Dmin 100 mm

238370 100