

 KOMET**KOMET® fäste, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239020 25
GTIN	4047109038806
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:**DIN 69893****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Teknisk beskrivning

Spirallängd A	50 mm
ABS® skaftdiameter D _s	25 mm
Försprångslängd L ₁	24 mm
fäste	HSK-A 63
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja
Utvändig diameter d ₁	63 mm
Produktslag	ABS-urtag

