

**KOMET® M03Speed finjusteringshuvud, Ø Dmin: 62mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238370 62
GTIN	4047109081574
Artikelklass	24I

Beskrivning**Utförande:**

- **Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.**
- **Modulär systemuppbyggnad.**
- **Fininställning utan extra fastklämning.**
- **Med ABS®-anslutning för hög repeter Noggrannhet.**
- **Snabb grovinställning genom justering av svarstålet.**
- **Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.**
- **Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområde av 0,25–0,6 mm i Ø, beroende på arborområdet.**
- **Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.**
- **Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.**

Användningsdata:

I kombination med växelbrygga nr 238372.

OBS!:

Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.

Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	18500 min ⁻¹
Finjustering i Ø	0,6 mm

Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	55 mm
Minimidiameter D_{min}	62
ABS® skaftdiameter D_s	50
Skärhållare	238374 62-82
Växelbrygga	238372 62; 82
Spindelområde Ø	62 - 103 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Konvex
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03
Storlek 62-82

238374 62-82