

 KOMET**KOMET® fäste, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239020 50
GTIN	4047109003538
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

**Norm:****DIN 69893****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Försprångslängd L <sub>1</sub>	44 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Spirallängd A	70 mm
fäste	HSK-A 63
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja
Utvändig diameter d <sub>1</sub>	63 mm
Produktslag	ABS-urtag

