

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	16 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta	259031 35
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäder-sats	259044 6
Fjäderstift-sats	259047 4
Huvudängd L <sub>1</sub>	33 mm
Hävarm	259015 12
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	CN.. 1606..
ISO-kod hållare	PCLNR/L 2525M16
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Hävarm Typ 12	259015 12
Underläggsplatta Typ 35	259031 35