

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Skruv för underläggsplatta	259025 10
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2020K12
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Underläggsplatta	259031 2
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Klampenhet Typ 2

259035 2

Underläggsplatta Typ 2

259031 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500